




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)		
Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión		




E11045



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0005E04

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco