


E11046



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión




E11046



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0010E04

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco