



Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031--S0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11050



Prolongador con conector para válvulas


AVDAA031--S0002A03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo