


E11067



Conector de montaje

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	22,8
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		Zinc conformado a presión
Material del cuerpo		Zinc conformado a presión

Accesorios

Componentes incluidos		Tuerca: 1 x PG9
-----------------------	--	-----------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11067



Conector de montaje

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco