


E11069



Cable en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	17 x 20,2 x 46,7
-------------	------	------------------

Materiales	TPU
------------	-----

Material del cuerpo	TPU
---------------------	-----

Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
--------------------------------	------------------

Número de puntos de conexión en el repartidor central	2
---	---

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
-----------	-----------------------	---------------

Disponibilidad	1 x LED, verde
----------------	----------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Cable en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Conexión eléctrica


Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

