




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 26
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		inox (1.4305 / 303)

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 20 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4305 / 303)		



E11091



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0020E03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul