

# E11112




## Conector hembra a cablear

SDOAH050MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11512

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------------	-----	-------------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

### Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	35 x 20 x 36
-------------	------	--------------

Materiales		PA
------------	--	----

Material del cuerpo		PA
---------------------	--	----

Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
--------------------------------	--	------------------

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E11112



## Conector hembra a cablear

SDOAH050MSSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Prensaestopa: PG 7

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

