




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E11130



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0010A03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul