




Conector macho a cablear

SSTGF030ZDSFKPK

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	13 x 13 x 44
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		ZnAl / Ni
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Conector macho a cablear

SSTGF030ZDSFKPK

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,34 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); funda del cable: Ø 4...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni



Conexión

