

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------------	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11173



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005H04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco