




Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Sistema | Libre de halógenos |
|---------|--------------------|

Datos eléctricos

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación        | [V] | < 24 AC/DC |
| Protección contra sobretensión |     | sí; (VDR)  |

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Datos mecánicos

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Materiales                     | TPU              |
| Material del cuerpo            | TPU              |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |

Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|-----------|-----------------------|-------------------|

Accesorios

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Componentes incluidos | tornillo            |
|                       | campo de rotulación |

Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

