


E11190



Conector macho empotrable

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	11,6
Materiales	latón niquelado
Material del cuerpo	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11190



Conector macho empotrable

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco