


Prolongador

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
-----------------------------	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E11191




Prolongador

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

