

E11195




Conector de montaje

EDOGH080MSS00,5E08

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11601
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Junta tórica

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11195



Conector de montaje


EDOGH080MSS00,5E08

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo