E11220

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040VAS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT139

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11220

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040VAS0005E04

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco