




Cable de conexión con conector hembra

ADOAO140MSS0005H10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación              |                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                          | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |                                                                                        |
| Libre de siliconas               | sí                                                                       |                                                                                        |
| Datos eléctricos                 |                                                                          |                                                                                        |
| Tensión de alimentación          | [V]                                                                      | < 30 DC                                                                                |
| Corriente máxima total           | [A]                                                                      | 3                                                                                      |
| Condiciones ambientales          |                                                                          |                                                                                        |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                                                     | -25...80                                                                               |
| Grado de protección              | IP 67                                                                    |                                                                                        |
| Datos mecánicos                  |                                                                          |                                                                                        |
| Peso                             | [g]                                                                      | 579                                                                                    |
| Dimensiones                      | [mm]                                                                     | 45 x 20 x 47                                                                           |
| Materiales                       | PUR                                                                      |                                                                                        |
| Material del cuerpo              | PUR                                                                      |                                                                                        |
| Material de la tuerca de unión   | latón, niquelado                                                         |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | sí                                                                       |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | Radio de curvatura para aplicaciones flexibles                           | mín. 12,5 x diámetro del cable                                                         |
|                                  | Velocidad de avance                                                      | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | Esfuerzo de torsión                                                      | ± 180 °/m                                                                              |

E11226



Cable de conexión con conector hembra

ADOAO140MSS0005H10

Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M16, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

|   |       |
|---|-------|
| A | BN    |
| C | WH/GN |
| E | GY/PK |
| J | GN    |
| L | BU    |
| N | GN/BN |
| O | RD/BU |
| P | WH    |
| S | GY    |
| T | YE    |

|      |                        |
|------|------------------------|
| U:   | no utilizado           |
| R:   | no utilizado           |
| G:   | no utilizado           |
| M:   | no utilizado           |
|      | Colores de los hilos : |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GN = | verde                  |
| GY = | gris                   |
| PK = | rosa                   |
| RD = | rojo                   |
| WH = | blanco                 |
| YE = | amarillo               |