

E11248



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0005H04



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] < 300 AC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	[°C] -25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso	[g] 165,2
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11248



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0005H04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco