


E11255



Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFKPG



Campo de aplicación

Sistema Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 11,2

Dimensiones [mm] 12 x 12 x 50

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11255



Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,14...0,5 mm²; funda del cable: Ø 3,5...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

