




Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	22,6
Rosca de montaje		M20
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²	

Conexión eléctrica - Conector macho	
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado	



E11293



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco