




Cable de conexión con conector macho

ASTGH030VAS0001A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC076

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11296



Cable de conexión con conector macho


ASTGH030VAS0001A03

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
 azul