



Prolongador


VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho	

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E11298



Prolongador

VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

