

E11318




Prolongador

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11353

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



E11318




Prolongador

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, TPU, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

