




Prolongador

VDOAF040MSS00,6H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación            |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sistema                        | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas             | sí                                                        |
| Datos eléctricos               |                                                           |
| Tensión de alimentación [V]    | < 60 AC / < 75 DC                                         |
| Clase de protección            | III                                                       |
| Corriente máxima total [A]     | 3                                                         |
| Condiciones ambientales        |                                                           |
| Temperatura ambiente [°C]      | -25...85                                                  |
| Grado de protección            | IP 68                                                     |
| Datos mecánicos                |                                                           |
| Materiales                     | PUR                                                       |
| Material del cuerpo            | PUR                                                       |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado                                          |
| Notas                          |                                                           |
| Cantidad por pack              | 1 unid.                                                   |



## Prolongador

VDOAF040MSS00,6H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

