


## Prolongador

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

## Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

## Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

## Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11372



## Prolongador

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión eléctrica

#### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

