


E12424



Cable de conexión Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados; cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	1342
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12424



Cable de conexión Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, verde, apantallado; 4 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; cable de conexión apantallado: apantallado

