




Cable de conexión con conector macho

ASTGH080MSS0002H08



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	133
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm		



Cable de conexión con conector macho

ASTGH080MSS0002H08

Conexión

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
PK =	rosa
OG =	naranja
VT =	violeta
WH =	blanco