


E12464



Conector hembra a cablear

SDOGF040MSSFKPG



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC/DC
-----------------------------	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	11,2
Dimensiones [mm]	12 x 12 x 45
Materiales	PBT; PA
Material del cuerpo	PBT / PA
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12464



Conector hembra a cablear

SDOGF040MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,14...0,5 mm²; funda del cable: Ø 3,5...5 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PBT / PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

