




Repartidor en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	23,9
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Tipo de conector		M12
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Repartidor en Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado

