


Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	12
Corriente máxima total [A]	12; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	24,6
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión
Tipo de conector	M12

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------




Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado