



Cable de conexión con conector hembra

ADOGD040ZDS0020H04



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Versión		cable de alimentación, codificación T
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2053,5
Dimensiones	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiales		PP
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra


ADOGD040ZDS0020H04

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PUR, negro, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



BK =
BN =
BU =
WH =

Colores de los hilos :
negro
marrón
azul
blanco