


# E12500



## Conector macho a cablear

SSTGH040ZDSFKG



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación T
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 DC
Corriente máxima total [A]	12; (en caso de utilización de hilos de 1,5 mm <sup>2</sup> )

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	25,7
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 65,5
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión
Material de la junta	NBR

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12500



## Conector macho a cablear


SSTGH040ZDSFKG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 8...10 mm

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



### Conexión

