


# E12512



## Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0010L04



### Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Versión	cable Ethernet, codificación D

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	686
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E12512



## Cable de conexión con conector macho

ASTGN040ZDS0010L04

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión



Colores de los hilos :

BU =	azul
OG =	naranja
WH =	blanco
YE =	amarillo