


E12529



Repartidor en Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	60 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	37,1
Materiales		PUR negro
Material del cuerpo		PUR, Libre de halógenos
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Repartidor en Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR, Libre de halógenos; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR, Libre de halógenos; Contactos: dorado



Conexión

