




Prolongador

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...24 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-30...70
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	173,7
Material del cuerpo		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12557



Prolongador

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,4 mm; trenzado; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado



Conexión

