


E12566



Cable de conexión con conector AMP

ADOGX060--A005E06



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 12...24 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Temperatura ambiente (movible) [°C] -40...100

Grado de protección IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

Datos mecánicos

Peso [g] 576,5

Materiales PBT

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E12566



Cable de conexión con conector AMP


ADOGX060--A005E06

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
RD = rojo
WH = blanco

Conector: 1 x conector AMP, recto; Contactos: niquelado