




## Conector hembra AMP a cablear

SDOGV060--AFKCR



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	12...24 DC
-------------------------	-----	------------

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

## Datos mecánicos

Peso	[g]	14
Dimensiones	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiales		cuerpo del conector hembra: PBT; Contactos: estaño

## Accesorios

Componentes incluidos	tapón ciego: 6
	tapas para los hilos individuales: 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
	tapas para los hilos individuales: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	Contactos crimpados: 6

## Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

# E12582




## Conector hembra AMP a cablear

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Toma

#### Conexión



Conector: 1 x conector AMP, recto; Contactos: estaño