




Conector hembra a cablear

SDOGS060--AFKCR



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	15,1
Materiales		latón niquelado; PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12583



Conector hembra a cablear

SDOGS060--AFKCR

Conexión eléctrica

6 x 0,5 mm²

Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Conexión

