




Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4



Campo de aplicación		
Versión	Para tipo IND, INE	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	459
Diámetro de la brida	[mm]	36
Brida ISO tipo		F03
Tornillo de arrastre		M4
Materiales	Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	