




Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Campo de aplicación

Versión

Para tipo IND, INE

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

719

Diámetro de la brida

[mm]

140

Brida ISO tipo

F14

Tornillo de arrastre

M10

Materiales

Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.