
E12592

Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10



Campo de aplicación		
Versión		Para tipo IND, INE
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	716
Diámetro de la brida	[mm]	165
Brida ISO tipo		F16
Tornillo de arrastre		M10
Materiales		Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.