


E12662



Prolongador

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación L

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	64 DC
Corriente máxima total [A]	16

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	1119,7
Materiales	PP
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Prolongador

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS

Conexión eléctrica

Cable: 5,0 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - 2

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

