

E12666



Prolongador

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Versión		cable de alimentación, codificación L
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	64 DC
Corriente máxima total	[A]	16
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	135,6
Materiales		PP
Material del cuerpo		TPE
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12666



Prolongador

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - 2

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

