


E12668



Prolongador

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS



Campo de aplicación	
Sistema	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación L
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	64 DC
Corriente máxima total [A]	16
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	475,3
Materiales	PP
Material del cuerpo	TPE
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E12668



Prolongador

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - 2

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

