


E12672



Conector hembra a cablear

SDOGX050ZDSFKPG



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Versión		codificación L
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 63 DC
Corriente máxima total	[A]	16
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	53,2
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 58
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12672



Conector hembra a cablear

SDOGX050ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 1,5...2,5 mm²; funda del cable: Ø 8...13 mm; máx. 1,5 con fundas retráctiles para cable

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

