


E12673



Conector macho a cablear

SSTGX050ZDSFKPG



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Versión	codificación L

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 63 DC
Corriente máxima total	[A]	16

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	43,05
Dimensiones	[mm]	Ø 25 / L = 76
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12673



Conector macho a cablear

SSTGX050ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: 1,5...2,5 mm²; funda del cable: Ø 8...13 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

