E12685

Cable en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS



Campo de aplicación			
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas		sí	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC	
Clase de protección		III	
Corriente máxima total	[A]	4	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80	
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...80	
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	144	
Materiales		PA; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM	
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
		Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
		Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
		Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12685

Cable en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - conector DEUTSCH C

Conexión



Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto

Conexión eléctrica - Toma A

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



E12685

Cable en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Conexión eléctrica - Toma B

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm