


E12737




Conector hembra a cablear

ecomatPanel/Connection Set



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total [A]		4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-40...80
Grado de protección		IP 20; (sin resistencia)
Datos mecánicos		
Peso [g]		10
Dimensiones [mm]		15,3 x 23,2 x 24,2
Materiales		Carcasa: PBT-GF20
Material del cuerpo		PBT
Accesorios		
Componentes incluidos		Resistencia 120 Ohm Contactos crimpados tubo protector
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
5 x 0,5...0,75 mm ²		

Conector: AMP MQS, recto; cuerpo: PBT; Contactos: estaño



E12737



Conector hembra a cablear

ecomatPanel/Connection Set

Conexión

