


# E12745



## Dispositivo de sujeción con tope fijo

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



### Campo de aplicación

Versión	con tope fijo
---------	---------------

### Datos mecánicos

Peso [g]	67,75
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección
Dimensiones [mm]	M22 x 1 / L = 33,5
Nombre de la rosca	M22 x 1
Diámetro interior [mm]	18
Materiales	latón revestido de bronce blanco; Tuercas: latón revestido de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	5; (tuercas de fijación: 20)

### Accesorios

Componentes incluidos	Tuercas: 2
-----------------------	------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Diagramas y curvas

