


E12746



Dispositivo de sujeción con tope fijo

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



Campo de aplicación

Versión con tope fijo

Datos mecánicos

Peso [g]	105,6
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección
Dimensiones [mm]	M24 x 1,5 / L = 34,5
Nombre de la rosca	M24 x 1,5
Diámetro interior [mm]	18
Materiales	latón revestido de bronce blanco; Tuercas: latón revestido de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	5; (tuercas de fijación: 40)

Accesorios

Componentes incluidos Tuercas: 2

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Diagramas y curvas

Instalación

