




Dispositivo de sujeción con tope fijo

FIXING/M30/NT/MS/END STOP



Campo de aplicación	
Versión	con tope fijo
Datos mecánicos	
Peso [g]	141,2
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección
Dimensiones [mm]	M36 x 1,5 / L = 33,5
Nombre de la rosca	M36 x 1,5
Diámetro interior [mm]	30
Materiales	latón revestido de bronce blanco; Tuercas: latón revestido de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	5; (tuercas de fijación: 40)
Accesorios	
Componentes incluidos	Tuercas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Diagramas y curvas	
Instalación	